


Linssit PD-2200/PD-2400 -läsnäolotunnistimeen

PD-2200/PD-2400-läsnäolotunnistin voidaan mukauttaa kohdetta tai tilaa vastaavaksi linssiä vaihtamalla. Toimituksessa on aina vakiolinssi nro 15. Tunnistimeen on saatavilla 41 erilaista linssiä tunnistuksen optimoimiseksi.

Seuraavassa on otos yleisimmistä linseistä:


Linssi 15, "vakiolinssi"



Vakiolinssi toimitetaan aina tunnistimen mukana, ja se sopii liikuntahalleihin ja muihin tiloihin, joiden koko on yli 15 x 15 m.

Enimmäisala:	40 x 40 m.
Kulma:	100°.
Kenttiä:	58.


Linssi 17, "varastolinssi"



Käytetään tavallisesti varastoissa, joissa jokaista varastokäytävää on tarkkailtava.

Enimmäisala:	40 x 40 m.
Kulma:	100°.
Kenttiä:	24.


Linssi 41/43, "käytävälinssi" – oikea/vasen



Käytetään käytävässä, kun tunnistin asennetaan edestä katsottuna oikeaan/vasempaan nurkkaan, sopii käytäviin, joiden pituus on yli 40 m.

Enimmäisala:	80 x 40 m.
Kulma:	90°.
Kenttiä:	28.

Linssi 51 "toimisto/luokkahuone"



Käytetään aina tiloissa, joiden koko on alle 16 x 16 m, ja kun tarvitaan erittäin suurta herkkyyttä.

Enimmäisala:	16 x 16 m.
Kulma:	100°.
Kenttiä:	168.

Tuote	Snro
Linssi Nro 17	35 240 17
Linssi Nro 41	35 240 41
Linssi Nro 43	35 240 43
Linssi Nro 51	35 240 88